

ZS210ZP

Par Killark

No de catalogue [ZS210ZP](#)

Prix catalogue:\$26.54 - Prix de liquidation:\$3.55 Connecteur de cordon 3/4" en acier (zingué), plage de cordon .625-.750, jaune.



*Image représentative

Caractéristiques

- L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité.
- L'anneau de rétention en nylon intègre une charnière en deux parties pour éviter les frottements et fournir une décharge de traction, ainsi qu'un code couleur pour l'identification de la taille.
- Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs.
- L'écrou et le corps en acier usiné permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans craindre de dénuder les filets.

Général

Numéro de catalogue	ZS210ZP
Couleur	• Argent • Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Acier
Série	Série Z
Type	
CUP	783936121208

Dimensions

Dimensions	1,55 po x 0,55 po x 1,4 po
Poids brut avec emballage	0.25
Hauteur	1.4 in
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	1.55 in
Largeur	0.55 in

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	.625 - .750 in
-----------------	----------------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Nema Rating	4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E22698

Logistique

Quantité de cartons	15
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - ZS210ZP](#)
[Spécifications - CG Series Stell Cord Grips Cross Reference](#)
[Spécifications - ZS210ZP](#)
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)