


Supports de fixation flexibles JB et GS

Type rotule, pivotement de 15° ; Type coussinet, pivotement de 8°
UNILETS™ pour une utilisation avec un conduit métallique fileté rigide et IMC.

NEC/CEC : Répertoire pour les emplacements ordinaires (non classés)

		Poids du support en kg (lb)	Taille de tige du luminaire (pouces)	Longueur A mm (po)	Poids en kg (lb)	Référence catalogue Fonte malléable	
JB — Couvertres de supports de fixation — Pour une utilisation avec corps JBX, JBDX et JBLX — Fournis avec joint d'étanchéité et vis							
	Type rotule	113 (250)	1/2	65,0 (2,56)	0,62 (1,37)	JBK-50-BS	
			3/4	65,0 (2,56)	0,55 (1,22)	JBK-75-BS	
	Type coussinet — Hermétique et étanche. Coussinets 18,0 kg (40 lb)	18 (40)	1/2	41,4 (1,63)	0,77 (1,70)	JBK-50-CS	
			3/4	41,4 (1,63)	0,67 (1,47)	JBK-75-CS	
		Diamètre de conduite (pouces)	Profondeur en millimètres (pouces) (A)	Poids en kg (lb)	Référence catalogue Fonte malléable	Poids en kg (lb)	Référence catalogue Aluminium
Couvertres moulés — Fournis avec vis — Lorsqu'ils sont utilisés avec le joint pour un ajustement étanche à la pluie, supportent 113,4 kg (250 lb)							
		1/2	20,0 (0,75)	0,44 (0,97)	JBK-50	0,16 (0,36)	JBK-50-A
		3/4	23,9 (0,94)	0,49 (1,09)	JBK-75	0,18 (0,40)	JBK-75-A
Joint d'étanchéité — Néoprène							
	—	—		0,01 (0,20)	JB-GK-N	0,01 (0,20)	JB-GK-N
		Poids du support en kg (lb)	Taille de tige du luminaire (pouces)	Longueur A mm (po)	Poids en kg (lb)	Référence catalogue Fonte malléable	
GS — Couvertres de supports de fixation (Forme 20) — Pour une utilisation avec corps GS et GSU — Fournis avec joint d'étanchéité et vis							
	Type de boule	113,0 (250,00)	1/2	76,2 (3,00)	0,89 (1,97)	GSK-50-20B	
			3/4	82,6 (3,25)	0,89 (1,96)	GSK-75-20B	
	Type coussinet — Hermétique et étanche	18,0 (40,00)	1/2	50,8 (2,00)	0,99 (2,18)	GSK-50-20C	
			3/4	50,8 (2,00)	0,89 (1,96)	GSK-75-20C	
GS — Couvertres moulés — Fournis avec joint d'étanchéité et vis. Hermétiques et étanches pour un ajustement étanche à la pluie							
	Couvercle d'entrée	113,4 (250,00)	1/2	44,5 (1,75)	1,60 (1,60)	GSK-50-20	
			3/4	44,5 (1,75)	1,60 (1,60)	GSK-75-20	
					Poids en kg (lb)	Référence catalogue	
GS — Joint d'étanchéité, néoprène							
					0,27 (0,06)	GS-GK20-R	