

**SNAPConnect® Prise DDFT de
qualité hospitalière AUTOGUARD®
à usage intensif, 20A, rouge**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAPGF83R](#)

DDFT SnapConnect, qualité commerciale pour hôpitaux,
autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.



Caractéristiques

- SNAP audible, indique une connexion solide
- Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage
- Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
- Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers la face ou en aval si l'appareil est mal câblé.

Général

Catalog Number	SNAPGF83R
Couleur	Rouge
Matériau	Nylon
Série	Hospital Grade
Taille	4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFT
UPC	783585746548

Dimensions

Dimensions	1.48 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur	4.12 in
Largeur	1.75 in
Longueur	1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	2500 W
Tension nominale	125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils	SNAPConnect
------------------	-------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK A-17](#) [Catalog Page - WDK L-15](#) [Catalog Page - WDK L-5](#) [Catalog Page - WDK K-6](#) [Catalog Page - WDK Catalog Full 2024](#) [Engineering Drawing - M14625_ACAD](#) [Installation Manuals - PD2986](#) [Literature - Hospital Grade GFCI Receptacles CA](#) [Literature - Hospital Grade GFCI Receptacles](#) [Sales Drawings - M14625](#) [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)