





01F Series
Slotted Fillister Head Screw



- Specifications:
- Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
 - Color: Natural

Item No.	Thread	L mm	H mm	ØA mm	Bulk Pack Qty
010080F018	#0-80	0.188	0.026 - 0.032	0.119 - 0.126	1000
010080F025	#0-80	0.250	0.026 - 0.032	0.119 - 0.126	1000
010256F009	#2-56	0.094	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F012	#2-56	0.125	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F015	#2-56	0.156	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F018	#2-56	0.188	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F025	#2-56	0.250	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F028	#2-56	0.281	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F031	#2-56	0.313	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F037	#2-56	0.375	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F039	#2-56	0.391	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F043	#2-56	0.438	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F050	#2-56	0.500	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F056	#2-56	0.563	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F062	#2-56	0.625	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F075	#2-56	0.750	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F087	#2-56	0.875	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F100	#2-56	1.000	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010256F112	#2-56	1.125	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010264F018	#2-64	0.188	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010264F037	#2-64	0.375	0.066 - 0.083	0.124 - 0.140	1000
010348F012	#3-48	0.125	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F018	#3-48	0.188	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F025	#3-48	0.250	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F031	#3-48	0.313	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F037	#3-48	0.375	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F043	#3-48	0.438	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F050	#3-48	0.500	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010348F075	#3-48	0.750	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010356F031	#3-56	0.313	0.077 - 0.095	0.145 - 0.161	1000
010436F050	#4-36	0.500	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F009	#4-40	0.094	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F012	#4-40	0.125	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F014	#4-40	0.141	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F018	#4-40	0.188	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F025	#4-40	0.250	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F028	#4-40	0.281	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F031	#4-40	0.313	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F037	#4-40	0.375	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F043	#4-40	0.438	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F050	#4-40	0.500	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F056	#4-40	0.563	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F062	#4-40	0.625	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F068	#4-40	0.688	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F075	#4-40	0.750	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F087	#4-40	0.875	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F100	#4-40	1.000	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F112	#4-40	1.125	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F118	#4-40	1.188	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F125	#4-40	1.250	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F137	#4-40	1.375	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F150	#4-40	1.500	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F162	#4-40	1.625	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010440F175	#4-40	1.750	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010448F025	#4-48	0.250	0.088 - 0.107	0.166 - 0.183	1000
010540F037	#5-40	0.375	0.100 - 0.120	0.187 - 0.205	1000
010632F009	#6-32	0.094	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F012	#6-32	0.125	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F015	#6-32	0.156	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F018	#6-32	0.188	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F025	#6-32	0.250	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F031	#6-32	0.313	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F037	#6-32	0.375	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F043	#6-32	0.438	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F050	#6-32	0.500	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F056	#6-32	0.563	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F062	#6-32	0.625	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F068	#6-32	0.688	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F075	#6-32	0.750	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F087	#6-32	0.875	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F100	#6-32	1.000	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F112	#6-32	1.125	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F125	#6-32	1.250	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F150	#6-32	1.500	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F162	#6-32	1.625	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F175	#6-32	1.750	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000

Item No.	Thread	L	H	ØA	Bulk Pack Qty
		mm	mm	mm	
010632F187	#6-32	1.875	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F200	#6-32	2.000	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010632F225	#6-32	2.250	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010640F025	#6-40	0.250	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010640F037	#6-40	0.375	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010640F075	#6-40	0.750	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010640F100	#6-40	1.000	0.111 - 0.132	0.208 - 0.226	1000
010832F012	#8-32	0.125	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F018	#8-32	0.188	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F025	#8-32	0.250	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F028	#8-32	0.281	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F031	#8-32	0.313	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F037	#8-32	0.375	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F043	#8-32	0.438	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F050	#8-32	0.500	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F062	#8-32	0.625	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F075	#8-32	0.750	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F087	#8-32	0.875	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F100	#8-32	1.000	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F112	#8-32	1.125	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F125	#8-32	1.250	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	1000
010832F137	#8-32	1.375	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	500
010832F150	#8-32	1.500	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	500
010832F175	#8-32	1.750	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	500
010832F187	#8-32	1.875	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	500
010832F200	#8-32	2.000	0.133 - 0.156	0.250 - 0.270	500
011024F012	#10-24	0.125	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F018	#10-24	0.188	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F025	#10-24	0.250	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F031	#10-24	0.313	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F037	#10-24	0.375	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F050	#10-24	0.500	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F062	#10-24	0.625	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F075	#10-24	0.750	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F100	#10-24	1.000	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F125	#10-24	1.250	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011024F150	#10-24	1.500	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011024F200	#10-24	2.000	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F012	#10-32	0.125	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F018	#10-32	0.188	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F025	#10-32	0.250	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F031	#10-32	0.313	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F037	#10-32	0.375	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F043	#10-32	0.438	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F050	#10-32	0.500	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F062	#10-32	0.625	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	1000
011032F075	#10-32	0.750	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F081	#10-32	1.188	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F087	#10-32	0.875	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F100	#10-32	1.000	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F106	#10-32	1.063	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F125	#10-32	1.250	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F150	#10-32	1.500	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F175	#10-32	1.750	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
011032F200	#10-32	2.000	0.156 - 0.180	0.292 - 0.313	500
012520F025	1/4-20	0.250	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F031	1/4-20	0.313	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F037	1/4-20	0.375	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F050	1/4-20	0.500	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	1000
012520F062	1/4-20	0.625	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F075	1/4-20	0.750	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F087	1/4-20	0.875	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F100	1/4-20	1.000	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F125	1/4-20	1.250	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F150	1/4-20	1.500	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F175	1/4-20	1.750	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F200	1/4-20	2.000	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012520F250	1/4-20	2.500	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F018	1/4-28	0.188	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F025	1/4-28	0.250	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F037	1/4-28	0.375	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F062	1/4-28	0.625	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F075	1/4-28	0.750	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
012528F100	1/4-28	1.000	0.207 - 0.237	0.389 - 0.414	500
0137524F100	3/8-24	1.000	0.315 - 0.355	0.590 - 0.622	500