




01R Series
Slotted Round Head Screw



Specifications:

- Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
- Color: Natural

Item No.	Thread	L in	H in	ØA in	Bulk Pack Qty
010080R012	#0-80	0.125	0.119 - 0.126	0.026 - 0.032	1000
010080R018	#0-80	0.188	0.119 - 0.126	0.026 - 0.032	1000
010080R025	#0-80	0.250	0.119 - 0.126	0.026 - 0.032	1000
010164R025	#1-64	0.250	0.122 - 0.138	0.051 - 0.061	1000
010164R075	#1-64	0.750	0.122 - 0.138	0.051 - 0.061	1000
010172R025	#1-72	0.250	0.122 - 0.138	0.051 - 0.061	1000
010172R050	#1-72	0.500	0.122 - 0.138	0.051 - 0.061	1000
010256R006	#2-56	0.063	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R009	#2-56	0.094	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R012	#2-56	0.125	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R015	#2-56	0.156	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R018	#2-56	0.188	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R025	#2-56	0.250	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R028	#2-56	0.281	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R031	#2-56	0.313	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R037	#2-56	0.375	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R043	#2-56	0.438	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R050	#2-56	0.500	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R056	#2-56	0.563	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R062	#2-56	0.625	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R075	#2-56	0.750	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R087	#2-56	0.875	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R100	#2-56	1.000	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010256R112	#2-56	1.125	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010264R018	#2-64	0.188	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010264R037	#2-64	0.375	0.146 - 0.162	0.059 - 0.069	1000
010348R012	#3-48	0.125	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R018	#3-48	0.188	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R025	#3-48	0.250	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R031	#3-48	0.313	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R037	#3-48	0.375	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R043	#3-48	0.438	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R050	#3-48	0.500	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010348R075	#3-48	0.750	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010356R031	#3-56	0.313	0.169 - 0.187	0.067 - 0.078	1000
010436R050	#4-36	0.500	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R009	#4-40	0.094	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R012	#4-40	0.125	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R014	#4-40	0.141	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R018	#4-40	0.188	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R025	#4-40	0.250	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R028	#4-40	0.281	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R031	#4-40	0.313	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R037	#4-40	0.375	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R043	#4-40	0.438	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R050	#4-40	0.500	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R056	#4-40	0.563	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R062	#4-40	0.625	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R068	#4-40	0.688	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R075	#4-40	0.750	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R087	#4-40	0.875	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R100	#4-40	1.000	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R112	#4-40	1.125	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R118	#4-40	1.188	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R125	#4-40	1.250	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R137	#4-40	1.375	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R150	#4-40	1.500	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R162	#4-40	1.625	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010440R175	#4-40	1.750	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010448R025	#4-48	0.250	0.193 - 0.211	0.075 - 0.086	1000
010540R050	#5-40	0.500	0.217 - 0.236	0.083 - 0.095	1000
010632R009	#6-32	0.094	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R012	#6-32	0.125	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R015	#6-32	0.156	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R018	#6-32	0.188	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R025	#6-32	0.250	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R031	#6-32	0.313	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R037	#6-32	0.375	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R043	#6-32	0.438	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R050	#6-32	0.500	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R056	#6-32	0.563	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R062	#6-32	0.625	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R068	#6-32	0.688	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R075	#6-32	0.750	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R087	#6-32	0.875	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R100	#6-32	1.000	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R112	#6-32	1.125	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R125	#6-32	1.250	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000

Item No.	Thread	L in	H in	ØA in	Bulk Pack Qty
010632R150	#6-32	1.500	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R162	#6-32	1.625	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	500
010632R175	#6-32	1.750	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R187	#6-32	1.875	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010632R200	#6-32	2.000	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	500
010632R225	#6-32	2.250	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010640R025	#6-40	0.250	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010640R037	#6-40	0.375	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010640R075	#6-40	0.750	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010640R100	#6-40	1.000	0.240 - 0.260	0.091 - 0.103	1000
010832R012	#8-32	0.125	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R018	#8-32	0.188	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R025	#8-32	0.250	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R028	#8-32	0.281	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R031	#8-32	0.313	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R037	#8-32	0.375	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R043	#8-32	0.438	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R050	#8-32	0.500	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R062	#8-32	0.625	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R075	#8-32	0.750	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R087	#8-32	0.875	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R100	#8-32	1.000	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R112	#8-32	1.125	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R125	#8-32	1.250	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
010832R137	#8-32	1.375	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	500
010832R150	#8-32	1.500	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	500
010832R175	#8-32	1.750	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	500
010832R187	#8-32	1.875	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	500
010832R200	#8-32	2.000	0.287 - 0.309	0.107 - 0.120	1000
011024R012	#10-24	0.125	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R018	#10-24	0.188	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R025	#10-24	0.250	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R031	#10-24	0.313	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R037	#10-24	0.375	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R050	#10-24	0.500	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R062	#10-24	0.625	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011024R075	#10-24	0.750	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011024R100	#10-24	1.000	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011024R125	#10-24	1.250	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011024R150	#10-24	1.500	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R012	#10-32	0.125	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R018	#10-32	0.188	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R025	#10-32	0.250	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R031	#10-32	0.313	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R037	#10-32	0.375	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R043	#10-32	0.438	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R050	#10-32	0.500	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R062	#10-32	0.625	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R075	#10-32	0.750	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R081	#10-32	0.813	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R087	#10-32	0.875	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R100	#10-32	1.000	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
011032R106	#10-32	1.063	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R125	#10-32	1.250	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R150	#10-32	1.500	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R162	#10-32	1.625	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R175	#10-32	1.750	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	500
011032R200	#10-32	2.000	0.334 - 0.359	0.123 - 0.137	1000
012520R025	1/4-20	0.250	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	1000
012520R031	1/4-20	0.313	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	1000
012520R037	1/4-20	0.375	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	1000
012520R050	1/4-20	0.500	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	500
012520R062	1/4-20	0.625	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	500
012520R075	1/4-20	0.750	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	500
012520R087	1/4-20	0.875	0.443 - 0.472	0.160 - 0.175	500