




01H Series  
Hex Unslotted Head Screw



Specifications:

- Material: UL94 V-2 Nylon 6/6
- Color: Natural

Item No.	Thread	L in	H in	A in	Bulk Pack Qty
010080H012	#0-80	0.125	0.040 - 0.048	0.120 - 0.125	1000
010080H018	#0-80	0.188	0.040 - 0.048	0.120 - 0.125	1000
010080H025	#0-80	0.250	0.040 - 0.048	0.120 - 0.125	1000
010256H009	#2-56	0.094	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H012	#2-56	0.125	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H015	#2-56	0.156	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H018	#2-56	0.188	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H025	#2-56	0.250	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H028	#2-56	0.281	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H031	#2-56	0.314	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H037	#2-56	0.375	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H039	#2-56	0.391	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H043	#2-56	0.438	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H050	#2-56	0.500	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H056	#2-56	0.563	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H062	#2-56	0.625	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H075	#2-56	0.750	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H087	#2-56	0.875	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H100	#2-56	1.000	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010256H112	#2-56	1.125	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010264H018	#2-64	0.188	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010264H037	#2-64	0.375	0.040 - 0.050	0.120 - 0.125	1000
010348H012	#3-48	0.125	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H018	#3-48	0.188	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H025	#3-48	0.250	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H031	#3-48	0.314	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H037	#3-48	0.375	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H043	#3-48	0.438	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H050	#3-48	0.500	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010348H075	#3-48	0.750	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010356H031	#3-56	0.314	0.044 - 0.055	0.181 - 0.188	1000
010436H050	#4-36	0.500	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H009	#4-40	0.094	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H012	#4-40	0.125	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H014	#4-40	0.141	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H018	#4-40	0.188	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H025	#4-40	0.250	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H028	#4-40	0.281	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H031	#4-40	0.314	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H037	#4-40	0.375	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H043	#4-40	0.438	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H050	#4-40	0.500	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H056	#4-40	0.563	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H062	#4-40	0.625	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H068	#4-40	0.688	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H075	#4-40	0.750	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H087	#4-40	0.875	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H100	#4-40	1.000	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H112	#4-40	1.125	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H118	#4-40	1.188	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H125	#4-40	1.250	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H137	#4-40	1.375	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H150	#4-40	1.500	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H162	#4-40	1.625	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010440H175	#4-40	1.750	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010448H025	#4-48	0.250	0.049 - 0.060	0.181 - 0.188	1000
010632H009	#6-32	0.094	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H012	#6-32	0.125	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H015	#6-32	0.156	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H018	#6-32	0.188	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H025	#6-32	0.250	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H031	#6-32	0.314	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H037	#6-32	0.375	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H043	#6-32	0.438	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H050	#6-32	0.500	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H056	#6-32	0.563	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H062	#6-32	0.625	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H068	#6-32	0.688	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H075	#6-32	0.750	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H087	#6-32	0.875	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H100	#6-32	1.000	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H112	#6-32	1.125	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H125	#6-32	1.250	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H150	#6-32	1.500	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H162	#6-32	1.625	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000

Item No.	Thread	L in	H in	A in	Bulk Pack Qty
010632H175	#6-32	1.750	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H187	#6-32	1.875	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H200	#6-32	2.000	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010632H225	#6-32	2.250	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010640H025	#6-40	0.250	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010640H037	#6-40	0.375	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010640H075	#6-40	0.750	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010640H100	#6-40	1.000	0.080 - 0.093	0.244 - 0.250	1000
010832H012	#8-32	0.125	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H018	#8-32	0.188	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H025	#8-32	0.250	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H028	#8-32	0.281	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H031	#8-32	0.314	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H037	#8-32	0.375	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H043	#8-32	0.438	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H050	#8-32	0.500	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H062	#8-32	0.625	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H075	#8-32	0.750	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H087	#8-32	0.875	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H100	#8-32	1.000	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H112	#8-32	1.125	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H125	#8-32	1.250	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	1000
010832H137	#8-32	1.375	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	500
010832H150	#8-32	1.500	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	500
010832H175	#8-32	1.750	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	500
010832H187	#8-32	1.875	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	500
010832H200	#8-32	2.000	0.096 - 0.110	0.244 - 0.250	500
011024H012	#10-24	0.125	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H018	#10-24	0.188	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H025	#10-24	0.250	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H031	#10-24	0.314	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H037	#10-24	0.375	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H050	#10-24	0.500	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H062	#10-24	0.625	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H075	#10-24	0.750	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011024H100	#10-24	1.000	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011024H125	#10-24	1.250	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011024H150	#10-24	1.500	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H012	#10-32	0.125	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H018	#10-32	0.188	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H025	#10-32	0.250	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H031	#10-32	0.314	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H037	#10-32	0.375	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H043	#10-32	0.438	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H050	#10-32	0.500	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H062	#10-32	0.625	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
011032H075	#10-32	0.750	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H087	#10-32	0.875	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H100	#10-32	1.000	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H106	#10-32	1.063	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H125	#10-32	1.250	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H150	#10-32	1.500	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H175	#10-32	1.750	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	500
011032H200	#10-32	2.000	0.105 - 0.120	0.305 - 0.312	1000
012520H025	1/4-20	0.250	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	1000
012520H031	1/4-20	0.314	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	1000
012520H037	1/4-20	0.375	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	1000
012520H050	1/4-20	0.500	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H062	1/4-20	0.625	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H075	1/4-20	0.750	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H087	1/4-20	0.875	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H100	1/4-20	1.000	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H125	1/4-20	1.250	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H150	1/4-20	1.500	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	1000
012520H175	1/4-20	1.750	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012520H200	1/4-20	2.000	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	1000
012520H250	1/4-20	2.500	0.172 - 0.190	0.367 - 0.375	500
012528H018	1/4-28	0.188	0.172 - 0.190	0.367 - 0	