


CODE BLUE® PLIERS

BRING YOUR TOOLBOX UP TO CODE.

CODE BLUE
by
CHANNEL LOCK®



Laser heat-treated cutting edges last longer.
Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.




CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.
CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.
CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.
CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.
CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

CHANNELLOCK BLUE® and red grips are designed for durability and comfort.
Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont spécialement conçues pour offrir durabilité et confort.
Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas están diseñadas para que duren y para la comodidad de las manos.



Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.
Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.
Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTÁN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.



Features

- Tongue and groove
- Multiprise
- Pinza de extensión

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
430CB	10.50	266.70	1.38	35.05	0.44	11.18	2.25	57.15	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.87	394.63	5	1.50	38.10