



Douille pivotante résistante aux intempéries, traditionnelle ou CFL, pour ampoule Par 38, grise

Par Bell
No de catalogue LTS100S

Douille pivotante résistante aux intempéries, traditionnelle ou CFL, pour ampoule Par 38, grise.

Caractéristiques

- Construction robuste en fonte moulée sous pression
- Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
- Comprend des prises en porcelaine et des joints extérieurs étanches.
- Fonction innovante de montage facile sans outil
- Joint pivotant pour un éclairage directionnel facile

Général

Numéro de catalogue	LTS100S
Couleur	
La construction	Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Source lumineuse	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Type	
CUP	092326111409
Résistant aux intempéries	Oui



Dimensions

Dimensions	2.6 in x 4 in x 5.56 in
Hauteur	5.56 in
Longueur	2.6 in
Poids	0.37 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée NEC	Répertoire UL Conforme à la loi
------------------------	------------------------------------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	1600

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - LTS100](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - LTS100S](#)
[Spécifications - LTS100S](#)



Une marque Hubbell