

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 20A 125/250V, mise à la terre 3 pôles 4 fils, L14-20P, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [71420NP](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle en nylon, 20A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, L14-20P, borne à vis, noir et blanc.



Caractéristiques

- La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante.
- La face d'obturation spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants.
- Vis d'assemblage imperdables, combinées Slot/Phillips
- Construction à double paroi pour une plus grande durabilité
- La lame neutre est nickelée pour faciliter l'identification.
- La poignée de cordon interne "auto-centrante" Triple Gripper® avec des dents en forme de rayon permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Général

Numéro de catalogue	71420NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	20A Triple Gripper Plug en nylon
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	
CUP	781786695221

Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 2.86 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.86 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Tension nominale Description	125/250 VAC

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L14-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2160

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 71420NP](#)



Une marque Hubbell