



Dispositifs de verrouillage, industriel, prise encastrée, 20A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre, L21-20R, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [72120FR](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise encastrée en nylon,
20A 3 phases Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre,
L21-20R, borne à vis, noir.

Caractéristiques

- Les bornes de câblage arrière et latérales combinées acceptent les conducteurs solides ou multibrins de calibre 14 à 8 AWG.
- Les bandes de montage robustes sont nickelées pour résister à la corrosion, la conception large assure un assemblage sûr.
- L'indice NEMA et la configuration sont moulés sur la face pour faciliter l'identification.
- La conception des contacts en alliage de cuivre, sans rivets et en une seule pièce, réduit l'accumulation de chaleur et assure une bonne rétention de la lame.

Général

Numéro de catalogue	72120FR
Couleur	• Noir • Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Prise simple en nylon 20A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Réceptacle unique
Type	
CUP	781786701236

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,70 in x 1,24 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.24 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208V AC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L21-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2340

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 72120FR](#)



Une marque Hubbell